



6329951606

Rörelsevakt PIR 2-tråd S.1 Ant

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------------------|---------------|
| Installationshöjd | 1,10 - 1,10 m |
|-------------------|---------------|

Detektering

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ av sensor | Rörelsedetektor |
| Detektionsdiameter, på golv | 0 - 0 m |
| Detekteringsvinkel | 180 - 180 |
| Detekteringsvinkel, justering | 180 - 180 ° |

Material

| | |
|--------------|-----------------|
| Färg | Antracit |
| Ytbehandling | Matt |
| Behandling | Obehandlad |
| Material | Metall Plast |

Räckvidd

| | |
|---------------------------------|------|
| Max. överföringsområde framåt | 10 m |
| Max. sändningslängd, åt sidorna | 6 m |

Spänning

| | |
|---------------|-------------|
| Driftspänning | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

Belysning

| | |
|------------------------------|-------------|
| Responsljusstyrkan justerbar | 5 - 1000 lx |
|------------------------------|-------------|

Inställningar

| | |
|------------------------------|----|
| Responsljusstyrkan justerbar | Ja |
|------------------------------|----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Text

| | |
|----------|--|
| Funktion | Med förvarning för avstängning (kan deaktiveras) |
|----------|--|

Anslutning

| | |
|----------------|-----|
| Anslutningsbar | Nej |
|----------------|-----|

Hållbarhet

| | |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|