



6329961404

Rörelsevakt PIR 3-tråd S.1 Sil OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Installationshöjd	1,10 - 1,10 m
-------------------	---------------

Detektering

Typ av sensor	Rörelsedetektor
Detektionsdiameter, på golv	0 - 0 m
Detekteringsvinkel	180 - 180
Detekteringsvinkel, justering	180 - 180 °

Material

Färg	Aluminium
Ytbehandling	Matt
Behandling	Lackad
Material	Metall Plast

Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	10 m
Max. sändningslängd, åt sidorna	6 m

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000 lx
------------------------------	-------------

Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
------------------------------	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Funktion	Med förvarning för avstängning (kan deaktiveras)
----------	--

Anslutning

Anslutningsbar	Nej
----------------	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----