



6765092007



### Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED R.1/R.3 orange, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

##### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Orange      |
| RAL Nummer | 2003        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Abmessungen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe             | 71 mm |
| Breite           | 71 mm |
| Anzahl Einheiten | 1     |
| Einbautiefe      | 32 mm |

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Konnektivität

|              |  |
|--------------|--|
| Anschlussart | Schraubanschluss                         |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

##### Ausstattung

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein               |
| Mit Klappdeckel                 | Nein               |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                 |
| Mit Signallampe                 | Nein               |
| Mit Schloss                     | Nein               |

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

##### Bedienelemente und Anzeigen

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte | Integrierte Bedienungskontrollleuchte |
|---|---------------------------------------|

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Ja   |

##### Texte

|           |               |
|-----------|---------------|
| Aufdruck  | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Zentralplatte |

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen   |

**Geeignet für**

Berker R.x