



6328731606



Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Material

Färg Antracit

RAL-kod 7016

Material Termoplast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Höjd 80 mm

Bredd 80 mm

Djup 56 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Roterande

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100 W

Text

Dimrings princip Framkantsdimring

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utrustning

Omformare ingång Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja