



6328731606



Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Antracit
------	----------

RAL-kod	7016
---------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
---------------	------

Höjd	80 mm
------	-------

Bredd	80 mm
-------	-------

Djup	56 mm
------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	3 - 100 W
--------------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
------------------	------------------

Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
---------	--

Utförande	Med klor
-----------	----------

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----