



6765760062

## Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS S.1/B.3/B.7 rot, matt

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Rot         |
| RAL Nummer | 3003        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Abmessungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 71 mm |
| Breite                      | 71 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1     |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Konnektivität

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                         |
| Montageart   | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schutzkontaktstift |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein               |
| Mit Klappdeckel                 | Nein               |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                 |
| Mit Signallampe                 | Nein               |
| Mit Schloss                     | Nein               |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Ja   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funktionen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

#### Texte

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck             |
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraub-Litfklemmen   |

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja