



6319708989



**Hörnbox timer + 1-vägsuttag 1500W, 6 A, Vit, S.1**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 6 A

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Duroplast

Behandling Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd 80 mm

Bredd 150 mm

Djup 90 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

**Installation, montering**

Montering Utanpåliggande montering

**Anslutning**

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Typ av montering Skruvmontering

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Kapacitet**

Antal moduler 2

**Säkerhet**

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK02

Kapslingsklass (IP) IP20

**Funktioner**

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

**Identifiering**

Med tryck/prägling Nej

**Text**

Täcklock Kompletta kapsling

Avsäkring Petskydd