



6765102045



Steckd. m. Schutzko.stift u. LED-Orientierungsl.,erh. Ber.-Schutz R.1/R.3 sw,gl.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
RAL Nummer 9005
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
Breite 71 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Orientierungsleuchte

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Ja
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Zentralplatte
Beleuchtung Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

Texte

Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja