



6765106084

Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht Q.x alu samt, lack.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Orientierungsleuchte
---	----------------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Texte

Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Berker Q.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----