



3965436084

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Centrální díl
-----------------------	---------------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Hliník
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	58 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	35 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Průslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Mechanická odolnost IK	IK05

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Identifikace

Montážní uspořádání	Centrální krycí deska
---------------------	-----------------------

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano