



6150361919

Tryckknapp (återfj strömst) Trapp, kompl med ram, lins, lampkr, Vit, S.1, u klor

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Monmentan kontaktström 10 A

##### Spänning

Märkspänning 250 V

##### Material

Ytbehandling Matt

Transparent Nej

##### Kontroller och indikatorer

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

##### Text

Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning  
Till belysnings- och övervakningskrets

Anslutning Wago snabbanslutning för 3 ledningar

Anslutningstyp Med snabbanslutning

##### Lämplig för

S.x/B.x

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja