




6150361919

Tryckknapp (återfj strömst) Trapp, kompl med ram, lins, lampkr, Vit, S.1, u klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Transparent	Nej
-------------	-----

Kontroller och indikatorer

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Belysning	Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning Till belysnings- och övervakningskrets
-----------	--

Anslutning	Wago snabbanslutning för 3 ledningar
------------	--------------------------------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----