



6328731909

Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

##### Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

##### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

##### Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Höjd 80 mm

Bredd 80 mm

Djup 56 mm

##### Arkitektur

Styr/manöverelement Roterande

##### Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 100 W

##### Text

Dimrings princip Framkantsdimring

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

##### Utrustning

Omformare ingång Nej

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja