



6130361909

Strömställare Trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Material

Färg Vit
RAL-kod 9010
Ytbehandling Matt

Identifiering

Sammansättning Insats med täckbricka

Anslutning

Typ av montering Klor
Skruvanslutning

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup 32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK05

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Text

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)
Brytare läge Omkoppling

Hållbarhet

Halogenfri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja