



6350340409



Tryckknapp (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, komplett med ram, Vit, S.1, klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	50 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----