



6350340406

Tryckknapp (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, kompl med ram, Antracit, S.1, klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström 10 A

Spänning

Märkspänning 250 V

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Lackad

Transparent Nej

Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 80 mm

Djup 50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK05

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja