



6765762003

**Presa con spinotto di messa a terra e alta prot. da contatti Serie R.1 verde**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 50 Hz

**Materiali**

Colore Verde

Codice RAL 6029

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 42 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino  
Raccordo a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

R.x

---

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si