



6350361919

**Tryckknapp (återfj strömst) Trapp, 10 A, sep-lampkr, med ram, Vit, S.1, klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

**Material**

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Transparent	Nej

**Dimensioner**

Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

**Installation, montering**

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Lämplig för**

S.x/B.x	
---------	--

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----