




6350361919

Tryckknapp (återfj strömst) Trapp, 10 A, sep-lampkr, med ram, Vit, S.1, klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Lämplig för

Hager S.x/B.x	
---------------	--

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----