



6765116084



**Presa con spinotto di terra e coperchio con chiave opposte Q.1/Q.3 allum. vellut**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Alluminio  
Codice RAL 9006  
finitura superficiale Vellutato  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato Verniciato

**Serie**

Altezza 71 mm  
Larghezza 53 mm  
Profondità 71 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite  
Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione  
Inserto centrale ruotato No  
Con coperchio a cerniera Si  
Con spinotto di protezione rotondo Si  
Con lampada di segnalazione No  
Con serratura Si

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Si  
Resistenza agli urti IK IK05  
Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No  
Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

---

**Testo**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Custodia            | Piastra centrale                           |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite         |

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |