



6319508989



## Hörnbox, 2 x 1-Vägsuttag, Vit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström 16 A

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Duroplast

Behandling Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 150 mm

Djup 90 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

#### Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

#### Anslutning

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Typ av montering Skruvmontering

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Kapacitet

Antal moduler 2

#### Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK02

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

#### Identifiering

Med tryck/prägling Nej

#### Text

Täcklock Kompletts kapsling

Avsäkring Petskydd

**Lämplig för**

S.x/B.x

---

---