



6347441616

Vägguttag 1-vägs med lock, komplett med ram, Antracit, S.1, insats med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Material

Färg Antracit

RAL-kod 7021

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 80 mm

Bredd 80 mm

Djup 50 mm

Installation, montering

Montering Infälld montering

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering
Klor

Urustning

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skydd, dörr

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn

Kapacitet

Antal moduler 1

Säkerhet

Petskyddad Nej

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Präglad Med tryck/prägling

Täcklock Centrum täckplatta

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja