



6345841906



Uttag data 2 x Kat.6A oskärm, Antracit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd 250 - 250 MHz

Utrustning

Antal utgångar 2

Med gångjärnslock Nej

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp UAE/IAE (ISDN)

Material

Färg Vit

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Spänning

Märkspänning 72 V

Elektrisk ström

Märkström 0,50 A

Text

Uttagsmoduler Med 45° snedställt uttag

Spänning Lämplig för PoE+

Utförande Utan klor

Avsäkring Nej

Anslutningstyp Med LSA + anslutningar

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja