



6345841906



Uttag data 2 x Kat.6A oskärm, Antracit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd	250 - 250 MHz
----------------------	---------------

Utrustning

Antal utgångar	2
Med gångjärnslock	Nej

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	UAE/IAE (ISDN)
---------------------------	----------------

Material

Färg	Vit
------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Spänning

Märkspänning	72 V
--------------	------

Elektrisk ström

Märkström	0,50 A
-----------	--------

Text

Uttagsmoduler	Med 45° snedställt uttag
Spänning	Lämplig för PoE+
Utförande	Utan klor
Avsäkring	Nej
Anslutningstyp	Med LSA + anslutningar

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja