



6765762022

Presa con spinotto di messa a terra e alta prot. da contatti Serie R.1 rosso

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Rosso
Codice RAL	3003
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino Raccordo a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	Si
Con lampada di segnalazione	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si