



HWY031H

**Retardateur pour bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UVTC)**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0.6 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0.6 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	48 - 60 V
-----------------------------------	-----------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----