



HWY031H

## Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UVTC)

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

#### Spänning

Styrspänning AC	48 - 60 V
-----------------	-----------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----