



DAF2452000ELN

DA200 double avec tuyau 2000 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur de montage | 2 - 2 m |
| Réglage de la hauteur | 0 mm |
| Section intérieure / utile | 1270 - 1270 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 45 mm |

Plastron, porte

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 2 |
|----------------------|---|

Equipement

| | |
|--------------|-----|
| Réglable | No |
| Est portatif | Oui |

Câble

| | |
|-------------------------------|--------|
| Position de l'entrée de câble | Dessus |
|-------------------------------|--------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|----|
| Montage au plafond possible | No |
| Convient au montage au sol | No |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement | Anodisé |
| Couleur | Aluminium |

Configuration

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Double face |
|-------------------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

