



DAF2452000ELN

DAF, flexzuil dubbel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

Technische karakteristieken

Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	66 mm
Installatiehoogte	2 - 2 m
Aanpassing van de hoogte	0 mm
Binnendoorsnede	1270 - 1270 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
----------------	---

Uitrusting

Verstelbaar	Nee
Is draagbaar	Ja

Kabel

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

