




DAF2452000ELN

tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z elastycznym przyłączem H=2m alu

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Głębokość                      | 130 mm                      |
| Szerokość                      | 66 mm                       |
| Wysokość montażu               | 2 - 2 m                     |
| Regulacja wysokości            | 0 mm                        |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 1270 - 1270 mm <sup>2</sup> |
| Kształt bieguna                | Prostokątny                 |
| Szerokość pokrywy              | 80 mm                       |

##### Pokrywa, drzwi

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 2 |
|------------------------------------|---|

##### Sprzęt

|                |     |
|----------------|-----|
| Regulowany     | Nie |
| Jest przenośny | Tak |

##### Kabel

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Pozycja wejścia kabla | Górny |
|-----------------------|-------|

##### Instalacja, montaż

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Możliwość montażu sufitowego         | Nie |
| Przystosowany do montażu na podłodze | Nie |

##### Materiały

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiał | Aluminium |
| Obróbka  | Anodowane |
| Kolor    | Aluminium |

##### Konfiguracja

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Liczba boków do zamontowania | Dwustronny |
|------------------------------|------------|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

#### Ilustracje | Rysunki

