



LFF6023009016L

Canal de distribución LFF de PVC 60x230mm, blanco RAL9016 L=3m

Características técnicas

Dimensiones

Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	10998 - 10998 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	46
---	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30

Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí