



LF6015007030

Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Šířka	150 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	7122 - 7122 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	30
---	----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	7030
Barva	Šedý kámen

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 4
Počet připojitelných přepážek	3
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

