



SL200809009016

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 80x20mm ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο με 2x πρίζες

Διαστάσεις

Ύψος 130 mm  
Πλάτος 20 mm  
Βάθος 48 mm  
Μήκος 130 mm

Εξοπλισμός

Κενό κουτί υποδοχών Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Σύνδεση

Διατομή καλωδίου 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Υλικά

Υλικό Πλαστικό  
Χρώμα Traffic white  
Κωδικός RAL 9016

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20  
Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 60 °C

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι  
Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

