



LFH6015007035

Goulotte LFH 60X150 RAL 7035 sans halogène

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 7122 - 7122 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 30 |
|---|----|

Matières

| | |
|------------|------------|
| Matière | PC-ABS |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Normes

| | |
|--|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|--|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | No |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

