



LFH6015007035

Goulotte LFH 60X150 RAL 7035 sans halogène

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7122 - 7122 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	30
---	----

**Matière**

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

