



SL200809209016

Tehničke karakteristike

Pribor

Fabrički opremljeno sa Energetska utičnica + mrežna utičnica

Dimenzije

Visina	130 mm
Širina	20 mm
Dubina	48 mm
Dužina	130 mm

Oprema

Prazna kutija za utičnice Ne

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Veza

Poprečni presjek kabla 2,50 - 2,50 mm²

Materijali

Materijal	Plastika
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 5 - 60 °C

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da