



DAF802000ELN

DA200 avec tuyau 2000mm, anodise

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure	5400 - 5400 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

Câble

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Non

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

