



LFF60116ALU

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 60 mm  |
| Šířka | 110 mm |

##### Materiál

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
| Povrch   | Neošetřený           |
| Barva    | Hliník               |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Konfigurace

|            |     |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

##### Konektivita

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Druh montáže | Šroubovací přípojka<br>Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Vhodné pro

|            |  |
|------------|--|
| LFF 40x110 |  |
|------------|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |