



LFF60116ALU

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Šířka	110 mm

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Konektivita

Druh montáže	Šroubovací přípojka Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	---

Vhodné pro

LFF 40x110	
------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano