



LFF40115ALU

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	110 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Vhodné pro

LFF 40x110	
------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano