



LF6023007035

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm lichtgrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 10998 - 10998 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 46 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |
|-----------------|-------------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 4 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 3 |
| Mit Kabelhalteklammer | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

