




DAF24520009016

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	130 mm
Šířka	66 mm
Instalační výška	2 - 2 m
Nastavení výšky	0 mm
Vnitřní průřez vodiče	1270 - 1270 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	45 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ne
Je přenosný	Ano

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ne
Vhodné pro montáž na zem	Ne

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

