



LFF6019009016L

Canal de distribución LFF de PVC 60x190mm, blanco RAL9016 L=3m

Características técnicas

Dimensiones

Longitud	3000 mm
Sección transversal interior	9060 - 9060 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	38
---	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP30

Normas

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	3
Clip sujetacables incluido	Sí
Con película protectora	No

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí