



DAF4520009016

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	66 mm
Šířka	67 mm
Instalační výška	2 - 2 m
Nastavení výšky	0 mm
Vnitřní průřez vodiče	1255 - 1255 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	45 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ne
Je přenosný	Ano

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ne
Vhodné pro montáž na zem	Ne

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Jednostranný
---------------------------	--------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

