



SL20080900D1

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ SYSTO 80x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο με 2x πρίζες

Διαστάσεις

Ύψος 130 mm
Πλάτος 20 mm
Βάθος 48 mm
Μήκος 130 mm

Εξοπλισμός

Κενό κουτί υποδοχών Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Σύνδεση

Διατομή καλωδίου 2,50 - 2,50 mm²

Υλικά

Υλικό Πλαστικό
Χρώμα Αλουμίνιο

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20
Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 60 °C

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

