




DAF452000ELN

DA200 (45) avec tuyau 2000mm, anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	67 mm
Hauteur de montage	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1255 - 1255 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Équipement

Réglable	No
Est portable	Oui

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	No
Convient au montage au sol	No

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

