




DAF452000ELN

DAF, flexzuil enkel, gallery 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	66 mm
Breedte	67 mm
Installatiehoogte	2 - 2 m
Hoogteverstelling	0 mm
Binnendoorsnede	1255 - 1255 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Nee
Is draagbaar	Ja

Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Enkelzijdig
--------------------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

