



SL200809009011

TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ SYSTO 80x20mm ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο με	2x πρίζες
-------------------	-----------

Διαστάσεις

Ύψος	130 mm
Πλάτος	20 mm
Βάθος	48 mm
Μήκος	130 mm

Εξοπλισμός

Κενό κουτί υποδοχών	Όχι
---------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή καλωδίου	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Graphite black
Κωδικός RAL	9011

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

