




DAF2802000ELN

DAF, flexzuil dubbel, ecoline 80 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	2 - 2 m
Hoogteverstelling	0 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Nee
Is draagbaar	Ja

Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Configuratie

Aantal zijden voor installatie	Dubbelzijdig
--------------------------------	--------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

