



DAF2802000ELN

**DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Hloubka	130 mm
Šířka	98 mm
Instalační výška	2 - 2 m
Nastavení výšky	0 mm
Vnitřní průřez vodiče	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	80 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

**Vybavení**

Nastavitelný	Ne
Je přenosný	Ano

**Kabel**

Umístění kabelového vstupu	Nahore
----------------------------	--------

**Instalace, montáž**

Možnost montáže na strop	Ne
Vhodné pro montáž na zem	Ne

**Materiál**

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

**Konfigurace**

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

**Ilustrace a výkresy**

